

CHECK-LIST

LEGENDA: N/A = NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO	AM-43	AM-44	AM-45	AM-46	CHECK
CHAVE DA FECHADURA	1UN	1UN	1UN	1UN	
GAVETAS	4UN	N/A	N/A	N/A	
KIT-GS2	N/A	N/A	N/A	1KIT	

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON


<http://www.marcon.ind.br>




MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS




AM-43



AM-44





AM-45




AM-46

Dezembro / 2024



FIXAÇÃO DOS ARMÁRIOS

1. Antes de fixar o armário na parede, certifique-se de que ele está devidamente nivelado, Para fixação do armário na parede, utilize Parafuso rosca soberba diametro de 6mm com bucha.



PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.


Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS


- Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS

1. Verifique o nivelamento do armário através da posição das portas, como mostra o desenho abaixo




NIVELADO




DESNIVELADO

ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS

- Os armários AM-43, AM-44 e AM-45 possuem prateleiras fixas com capacidade de até 60 kg distribuídos.



COMPONENTES DO KIT-GS-2




CHECK LIST DO KIT-GS-2


KIT- GS2 (26 PEÇAS)	
PEÇA	QUANTIDADE
SM-A1	5
SM-A2	5
SM-A3	5
SM-C2	2
SM-C3	2
SM-D2	1
SM-D3	1
SM-D4	1
SM-F	1
SM-G	1
SM-H	1
SM-J	1

ARMÁRIO COM GAVETAS

1. O armário AM-43 possui 4 gavetas.




2. As gavetas possuem um sistema de deslizamento simples, sem o uso de corrediças telescópicas; as chapas laterais de apoio da gaveta deslizam diretamente sobre o trilho. As gavetas possuem uma capacidade de carga de até 20 kg distribuídos cada uma.



ARMÁRIOS COM SUPORTES FIXOS PARA FERRAMENTAS

1. Os armários AM-43, AM-44 e AM-45 possuem suportes fixos para ferramentas conforme desenho ilustrativo abaixo.



MONTANDO ACESSÓRIOS DO ARMÁRIO


SOMENTE PARA ARMÁRIOS COM PAINÉIS

- O armário AM-46 possui painel para fixação de suportes para ferramentas.
- Para encaixar os suportes no painel siga o desenho abaixo.

OBS: KIT DE PEÇAS APENAS PARA ARMÁRIO COM PAINEL EM CHAPA PERFURADA.

FIXAÇÃO DO KIT-GS2

As abas de poio do suporte são fixadas nas perfurações do painel.



SUPORTE **SM-A2**
FIXADO NO PAINEL

